

FINS DE LIGNE ELC 15

Made in France



- Prise de pression murale
- Adapté à tout type de gaz
- En laiton chromé

Laboratoires et Analyses, Process industriels

Domaines d'application

Les fins de ligne ELC constituent le terminal d'un réseau de distribution de gaz dans les laboratoires. Ils permettent la fixation et la connexion rapide et simple de divers équipements tels que détendeurs, vannes de réglage, débitmètres. Ils s'adaptent à toutes les positions grâce à ses entrées : latérale et arrière.

Conçu pour la mise en œuvre de :

Gaz purs

Spécifications

Débit nominal en azote..... 6 m³/h*

Les + qui font la différence

Pratique :

Le débit de gaz est automatiquement stoppé lorsque la sortie n'est pas raccordée. Son bouchon équipé d'une chaînette garantit la propreté.

Encombrement

Longueur (L) : 63 mm

Profondeur (D) : 65 mm

Ø1 : 38 mm

Poids net : 0.5 kg

Manuel d'emploi

OP

Raccordement

Raccordement d'entrée : Entrée : G 3/8 BSPP femelle par l'arrière (traversée de cloison) ou latérale

Raccordement de sortie : Ecrou tournant G 3/8 BSPP femelle

Configuration du modèle





Les supports à clapet ELC sont livrés avec un bouchon équipé d'une chaînette.

Produits

Référence	Désignation courte	Gaz	Débit	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Matériau
16221	FDL ELC 15	Gaz inertes	6 Nm ³ /h	G 3/8 BSPP F	G 3/8 BSPP F	Laiton
16224	FDL ELC 15 DB 6MM	Melanges	6 Nm ³ /h	DB 6mm	G 3/8 BSPP F	
16226	FDL ELC 15 DB 10MM	Melanges	6 Nm ³ /h	DB 10mm	G 3/8 BSPP F	
16227	FDL ELC 15 BW 6/10MM	Melanges	6 Nm ³ /h	SW 6/10mm	G 3/8 BSPP F	

Options

	Référence	Désignation longue
	16521	Raccord Laiton chromé G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 1/8" Laiton *Joint plat PTFCE
	16522	Raccord Laiton chromé G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 6 mm Laiton *Joint plat PTFCE
	16523	Raccord Laiton chromé G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 1/4" Laiton *Joint plat PTFCE
	16524	Raccord Laiton chromé G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 10 mm Laiton *Joint plat PTFCE
	16526	Raccord Laiton chromé G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 8 mm Laiton *Joint plat PTFCE
	16558	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 6 mm Inox *Joint plat PTFCE
	16562	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 8 mm Inox *Joint plat PTFCE
	16564	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 3/8" Inox *Joint plat PTFCE

	Référence	Désignation longue
	16565	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 1/4" Inox *Joint plat PTFCE
	16566	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 1/8" Inox *Joint plat PTFCE
	16567	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 10 mm Inox *Joint plat PTFCE
	16569	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 12 mm Inox *Joint plat PTFCE

Pièces de rechange

Référence	Ref Pièce détachée	Désignation longue
16221	16222	KIT Maintenance Support à clapet ELC 15
	16223	Bouchon G3/8 + Chaîne + Rondelle pour support à clapet ELC 15