

RACCORDS : RACCORDS RAPIDES EXELTOP



- Raccord rapide auto-obturant
- Montage sur bouteille EXELTOP
- Adapté aux gaz de qualité industrielle
- En laiton

Soudage, Coupage, Process industriels

Domaines d'application

Les raccords rapides TOP O2 et TOPC2H2 font partie du système EXELTOP de connexion/déconnexion rapide de la sortie gaz des bouteilles EXELTOP.

Le système EXELTOP est utilisé pour les applications de soudage/coupage utilisant des chalumeaux oxy-acétylénique.

La durée de d'utilisation des raccords rapides est liée aux cas d'usages. Les raccords étant des pièces d'usure, l'utilisateur doit adapter la fréquence de changement à l'usage.

Mise en oeuvre:

Afin de maintenir l'étanchéité, le système de raccord rapide ne doit pas subir de forces latérales excessives. Lors du transport des bouteilles EXELTOP dans un véhicule, systématiquement déconnecter le raccord.

Eviter les empilements de raccords pour diminuer le risque de fuite.

Conçu pour la mise en œuvre de :

Acétylène, Oxygène

Conçu pour :

Gaz de qualité industrielle

A l'exception de :

Tout autre gaz

Les + qui font la différence

Sécurité :

Le système auto-obturant permet une fermeture de la sortie du gaz lors de la déconnexion du raccord.


La facilité de connexion/déconnexion permet une utilisation plus sécurisée des bouteilles, grâce au système auto-obturant qui s'ajoute à la fermeture de la bouteille par le levier on/off

Produits

Référence	Designation courte	Gaz	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Matière
197563	KIT RACCORD EXELTOP O2 + OC M16X150 RH	O2	Quick connect F	M16x1.5 M	
197564	KIT RACCORD EXELTOP C2H2 + OC M16X150 LH	C2H2	Quick connect F	M16x1.5 LH M	
197565	KIT RACCORD EXELTOP O2 + OC M16X150+ARPF	O2	Quick connect F	M16x1.5 M	
197566	KIT RACCORD EXELTOP C2H2+OC M16X150+ARPF	C2H2	Quick connect F	M16x1.5 LH M	
169944	RACCORD RAPIDE TOP O2 F - M16x1,5 M	O2	Quick connect F	M16x1.5 M	Laiton
169947	RACCORD RAPIDE TOP C2H2 F - M16x1,5 LH M	C2H2	Quick connect F	M16x1.5 LH M	Laiton

Options

Référence	Référence	Désignation longue
	20828	Tuyau souple C2H2 10M Ø Int. 6,3mm - 10 Bar pour Chalumeau
	20829	Tuyau souple O2 10M Ø Int. 6,3mm - 10 Bar pour Chalumeau
	20832	Tuyau souple C2H2 10M Ø Int. 10mm - 20 Bar pour Chalumeau

Référence	Référence	Désignation longue
	20833	Tuyau souple O2 10 M Ø Int. 10mm - PS 20 Bar pour Chalumeau
	197534	Collier de serrage diamètre extérieur 13-14MM

Pièces de rechange

Référence	Ref Pièce détachée	Désignation longue
197563	197533	Olive crantée M16 x 150 LH
	197534	Collier de serrage diamètre extérieur 13-14MM
	197536	Anti-retour Pare-flamme Acétylène M16 x 150 LH F/M
	197565	Kit EXELTOP *Raccord Rapide Oxygène *Olive crantée M16x150 RH *ARPF Oxygène M16x150 RH F/M
	197566	Kit EXELTOP *Raccord Rapide Acétylène *Olive crantée M16x150 LH * ARPF Acétylène M16x150 LH F/M
197564	197533	Olive crantée M16 x 150 LH
	197534	Collier de serrage diamètre extérieur 13-14MM
	197536	Anti-retour Pare-flamme Acétylène M16 x 150 LH F/M
197565	197533	Olive crantée M16 x 150 LH
	197534	Collier de serrage diamètre extérieur 13-14MM
	197536	Anti-retour Pare-flamme Acétylène M16 x 150 LH F/M
197566	197533	Olive crantée M16 x 150 LH

Référence	Ref Pièce détachée	Désignation longue
197566	197534	Collier de serrage diamètre extérieur 13-14MM
	197536	Anti-retour Pare-flamme Acétylène M16 x 150 LH F/M
169944	197533	Olive crantée M16 x 150 LH
	197534	Collier de serrage diamètre extérieur 13-14MM
	197536	Anti-retour Pare-flamme Acétylène M16 x 150 LH F/M
169947	197533	Olive crantée M16 x 150 LH
	197534	Collier de serrage diamètre extérieur 13-14MM
	197536	Anti-retour Pare-flamme Acétylène M16 x 150 LH F/M