

# PETITS EMBALLAGES ARGON ALBEE MINITOP 11L



- Sans contrat de location
- Soudage TIG et MIG Alu
- Argon 99.9%
- Bouteille Détente intégrée

Soudage, Process industriels

## Domaines d'application

La gamme de bouteilles ALbee Argon est la solution pour le soudage TIG et le MIG aluminium pour les travaux en mobilité en toute sécurité.

Idéal pour les professionnels de la construction, les mécaniciens, les plombiers et autres professionnels du soudage à l'arc.

**Conçu pour la mise en œuvre de :**  
Argon

## Spécifications

Pression d'utilisation .....	200 bar
Couleur de l'ogive .....	vert foncé (RAL 6001)
Type du robinet.....	Détente intégrée
Volume de gaz.....	2,3 m3
Capacité en eau .....	11 Litres
Top .....	MINITOP
Code UN.....	1006
Numéro de FDS .....	003AL001GIS
Débit .....	4 à 15 L/mn
Code recharge .....	B02

## Les + qui font la différence

### Pratique, prêt à l'emploi

Ouverture fermeture facile grâce au Levier ON/OFF. Gaz disponible immédiatement à la pression souhaitée  
La détente intégrée, avec son volant gradué, et sa jauge de niveau facilite et sécurise vos petits travaux de soudage. Connexion rapide sur les tuyaux

### Sécurité et économique

Plus d'accès à la haute pression grâce au détendeur intégré et protégé.  
Détendeur garantie à vie par Air liquide, pas d'achat, ni de maintenance.

### INFO +

Garantie Bouteille Modèle Echange ES10

## Alerte Sécurité

⚠ Attention ! En cas de transport de bouteille, ventiler obligatoirement le véhicule.




# Encombrement

Longueur (L) : 16 mm

Hauteur (H) : 72.5 cm

Ø1 : 18 cm

Poids net : 19 kg






## Configuration du modèle

Bouteille ALBEE WELD 11L ARGON livrée pleine. Equipée d'un robinet à détente intégrée MINITOP, d'un levier d'ouverture ON/OFF, d'une molette de réglage du débit, d'une jauge de niveau et d'un chapeau de protection avec poignée de transport. Le raccord rapide TOP gaz neutre est nécessaire à l'utilisation.

## Produits

Référence	Designation courte
151425	BT. ALBEE WELD AR S11 PLEIN [EU]

## Options

	Référence	Désignation longue
	19207	Détecteur de fuite AEROSOL "1000 BULLES"
	120602	Chariot 1 Bouteille S11
	183279	Raccord femelle rapide gaz neutre bout EXELTOP ALBEE Sortie olive crantée 6,3 mm
	186736	Débitmètre TIG CONTROLLER EXELTOP Ar/mix 1-15l/min