

RACCORDS : EXELTOP RACCORD RAPIDE ARPF



- Raccord rapide auto-obturant ARPF intégré
- Montage sur bouteille EXELTOP
- Adapté à l'oxygène et l'acétylène
- En laiton

Coupage, Process industriels, Soudage

Domaines d'application

Ces raccords rapides ARPF sont exclusifs pour les bouteilles EXELTOP oxygène et acétylène. Ils sont l'extension directe du système auto obturant de la vanne de bouteille, assurant une connexion/déconnexion ultra-rapide tout en garantissant une sécurité intégrale et renforcée avec l'anti retour pare-flamme. Conçus pour tous les professionnels utilisant des bouteilles EXELTOP lors des applications de flamme : soudage, coupage, brasage qui exigent une protection maximale contre les retours de gaz et de flamme

Conçu pour la mise en œuvre de :
Acétylène, Oxygène

Conçu pour :
Gaz de qualité industrielle

A l'exception de :
Tout autre gaz

Spécifications

Chaque unité subit un test d'étanchéité sous une pression de 15 bar.

Pression utilisation O₂ 10 bar

Pression utilisation C₂H₂ 1,5 bar

Débit max O₂ 43 m³/h

Débit max C₂H₂ 6 m³/h

Température de fonctionnement : -20°C à +60°C.

Les + qui font la différence

SECURITE SERENITE

Double Protection Absolue : une sérénité totale grâce à la combinaison du système auto obturant et de l'Anti-Retour Pare-flamme (ARPF) intégré.

Le mécanisme auto-obturant de la bouteille coupe le flux de gaz instantanément au débranchement, réduit drastiquement les risques de fuites, garantit la sécurité du poste de travail

EFFICACITÉ ET ERGONOMIE

les fonctions intégrées dans un seul corps : raccord auto obturant, ARPF, olive permettent de gagner un temps précieux, élimine l'achat et le montage de plusieurs pièces. Le format compact et coudé améliore l'ergonomie du poste de travail. Les couleurs spécifiques au gaz assurent un détrompage visuel instantané pour un raccordement rapide, sans erreur.

INFO +

conforme aux la norme ISO 7289, pour la partie raccord et ISO 5175-1 pour la partie anti-retour


Encombrement

Hauteur (H) : 128 mm

Ø1 : 36 mm

Ø2 : 20 mm

Poids net : 0.2 kg



Manuel d'emploi

OP1072

Configuration du modèle

Les raccords sont livrés avec 2 tailles de colliers. Lors du transport des bouteilles EXELTOP systématiquement déconnecter le raccord.

Produits

Référence	Désignation courte	Gaz	Raccord d'entrée	Raccord de sortie
215776	EXELTOP RAC RAPIDE O2 F ARPF OC 6,3 10MM	O2	Quick connect F	OC Ø 6.3/10 mm
215780	EXELTOP RAC RAPIDE C2H2 F ARPF 6,3 10MM	C2H2	Quick connect F	OC Ø 6.3/10 mm

Options

	Référence	Désignation longue
	19207	Détecteur de fuite AEROSOL "1000 BULLES"