

# FINS DE LIGNE ELC.S 15



- Prise de pression murale
- Adapté à tout type de gaz
- En acier inoxydable

Laboratoires et Analyses, Process industriels

## Domaines d'application

Les fins de ligne ELC.S constituent le terminal d'un réseau de distribution de gaz dans les laboratoires. Ils permettent la fixation et la connexion rapide et simple de divers.

### Conçu pour la mise en œuvre de :

Gaz purs

## Spécifications

Débit nominal en azote.....6 m<sup>3</sup>/h\*

## Les + qui font la différence

Configurations multiples Permet le montage rapide, d'équipements divers tels que détendeurs, vannes de réglage, débitmètres. S'adapte à toutes les positions grâce à ses entrées : latérale et arrière. Pratique Le débit de gaz est automatiquement stoppé lorsque la sortie n'est pas raccordée. Son bouchon équipé d'une chaînette garantit la propreté.

# Encombrement

Longueur (L) : 63 mm

Profondeur (D) : 65 mm

Ø1 : 38 mm

Poids net : 0.5 kg

## Manuel d'emploi

OP

## Raccordement

**Raccordement d'entrée :** Entrée : G 3/8 BSPP femelle par l'arrière (traversée de cloison) ou latérale

**Raccordement de sortie :** Erou tournant G 3/8 BSPP femelle





## Configuration du modèle




Les supports à clapet ELC.S sont livrés avec un bouchon équipé d'une chaînette.

## Produits

Référence	Désignation courte	Gaz	Débit	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Matériau
16228	FDL ELC.S 15	Melanges	6 Nm³/h	G 3/8 BSPP F	G 3/8 BSPP F	Acier inoxydable

## Options

	Référence	Désignation longue
	16558	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 6 mm Inox *Joint plat PTFCE
	16562	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 8 mm Inox *Joint plat PTFCE
	16564	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 3/8" Inox *Joint plat PTFCE
	16565	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 1/4" Inox *Joint plat PTFCE

	Référence	Désignation longue
	16566	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 1/8" Inox *Joint plat PTFCE
	16567	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 10 mm Inox *Joint plat PTFCE
	16569	Raccord Inox G3/8 BSPP Mâle *Double bague Diam. Ext. 12 mm Inox *Joint plat PTFCE

## Pièces de rechange

Référence	Ref Pièce détachée	Désignation longue
16228	16222	KIT Maintenance Support à clapet ELC 15
	16223	Bouchon G3/8 + Chaîne + Rondelle pour support à clapet ELC 15