

RACCORDS : EXELTOP RACCORD RAPIDE COUDE M16



- Raccord rapide auto-obturant
- Montage sur bouteille EXELTOP
- Adapté à l'oxygène et l'acétylène
- En laiton

Coupage, Process industriels, Soudage

Domaines d'application

Ces raccords rapides sont exclusifs pour les bouteilles EXELTOP oxygène et acétylène. Ils sont l'extension directe du système auto obturant de la vanne de bouteille, assurant une connexion/déconnexion ultra-rapide tout en garantissant une sécurité optimale.

Conçu pour tous les professionnels utilisant des bouteilles EXELTOP lors des applications de flamme : soudage, coupage, brasage

Conçu pour la mise en œuvre de :

Acétylène, Oxygène

Conçu pour :

Gaz de qualité industrielle

A l'exception de :

Tout autre gaz

Spécifications

Chaque unité subit un test d'étanchéité sous une pression de 15 bar.

Pression utilisation O₂ 15 bar

Pression utilisation C₂H₂ 1,5 bar

Température de fonctionnement : -20°C à +60°C.

Les + qui font la différence

SECURITE

Le mécanisme auto-obturant de la bouteille coupe le flux de gaz instantanément au débranchement, réduit les risques de fuites, garantit la sécurité du poste de travail. Un système "Plug & Play" sans effort/outil qui favorise les bons réflexes de sécurité : débrancher devient un automatisme, éliminant tout risque de fuite.

PRATIQUE ERGONOMIQUE

Design Coudé Protecteur : Sa forme coudée, ergonomique préserve les tuyaux des torsions et prolonge leur durée de vie.

Codes couleurs spécifiques aux gaz : raccordement rapide, visuel et sans risque d'erreur.

INFO +


conforme à la norme ISO 7289

Alerte Sécurité

☑ Pour éviter les retours de flamme et les retours de gaz, il convient d'utiliser des dispositifs de sécurité appropriés avec pare-flamme intégré pour acétylène et oxygène, installations de soudage et de découpe

Encombrement

Longueur (L) : 65.5 mm
Hauteur (H) : 41 mm
Profondeur (D) : 36 mm
Poids net : 0.13 kg



Manuel d'emploi

OP 1073

Configuration du modèle

Déconnectez systématiquement le raccord lors du transport. Équipez-vous d'un anti retour pare-flamme ISO 5175-1 adapté au filetage : à choisir en option.

Produits

Référence	Designation courte	Gaz	Raccord d'entrée	Raccord de sortie
219077	EXELTOP RAC RAPIDE F COUDÉ O2 M16X1,5 RH	O2	Quick connect F	M16x1.5 RH M
219076	EXELTOP RAC RAPIDE F COUDÉ C2H2 M16X1,5	C2H2	Quick connect F	M16x1.5 LH M