


DÉTENDEURS PRIMEJET FLAMAL 25-4-20

Made in Europe



- Détendeur - Simple détente
- Montage sur bouteille
- Adapté au FLAMAL et CnHm
- En laiton

Soudage, Coupage

Domaines d'application

Les détendeurs **PRIMEJET FLAMAL** sont utilisés pour les applications de soudage-coupage et pour la création d'atmosphères dans les différents secteurs de l'industrie.

Conçu pour la mise en œuvre de :

Propane, Propylène

A l'exception de :

Tout autre gaz

Spécifications

Non compatible type E (GPL)

Pression maximale d'entrée à 15°C...25 bar

Pression de sortie0,5 à 4 bar

Débit nominal en azote20 m³/h*

Pression de début d'ouverture8 bar

Température de fonctionnement : -20°C à +60°C.

*garanti à la pression de sortie maximale P2 jusqu'à une pression d'entrée P3 = 2P2 + 1 bar.

Matières

Corps..... Laiton (Contient du plomb)

Siège PA 6.6

Membrane NBR

Filtre Bronze fritté

Manomètre Ø 63mm, Alliage cuivreux

Les + qui font la différence

ERROR: INVALID HTML

INFO +


Conforme à la norme EN ISO 2503

Alerte Sécurité

⚠ Attention ! Utiliser obligatoirement des équipements de sécurité individuels appropriés (gants, lunettes de soudage, tablier)

Encombrement

Longueur (L) : 190 mm
Hauteur (H) : 210 mm
Profondeur (D) : 60 mm
Ø1 : 63 mm
Poids net : 1.37 kg



Manuel d'emploi

OP 110


Raccordement

Raccordement d'entrée : Raccord HP selon le type de gaz
Raccordement de sortie : G 3/8" mâle LH (à gauche)

Description du raccordement :

Ecrou + Olive crantée pour tuyaux souples Ø int 6,3 et 8 mm.

Courbe de débit



Configuration du modèle

Les détendeurs sont livrés avec un raccord d'entrée haute pression (serrage à la main) adapté au type de gaz mis en œuvre) et un raccord de sortie olive crantée pour tuyaux souple 6 à 8 mm. Ils sont équipés d'origine d'un manomètres basse pression et d'une soupape non collectable.

Produits

Référence	Désignation courte	Gaz	Pression d'entrée	Pression de sortie	Débit	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Matière
201297	DET PRIMEJET FLAMAL 20-4-20 NF E-G3/8"LH	CnHm	25 bar	0,5 à 4 bar	20 m3/h	NF E	Olive crantée 6 & 9 mm	Laiton

Options

Référence	Désignation longue
163118	Raccord de Sortie PRIMEJET 50 bar G1/4 - Embout à souder sur tube Ø 6 mm
200420	Bonnets de protection en caoutchouc pour manomètres PRIMEJET