

PETITS EMBALLAGES

ARGON ALBEE MINITOP 5L



- Sans contrat de location
- Soudage TIG et MIG Alu
- Argon 99.9%
- Bouteille Détente intégrée

Soudage, Process industriels

Domaines d'application

La gamme de bouteilles ALbee Argon est la solution pour le soudage TIG et le MIG aluminium pour les travaux en mobilité en toute sécurité. Idéal pour les professionnels de la construction, les mécaniciens, les plombiers et autres professionnels du soudage à l'arc.

Conçu pour la mise en œuvre de :
Argon

Spécifications

Pression d'utilisation	200 bar
Couleur de l'ogive	vert foncé (RAL 6001)
Type du robinet	Détente intégrée
Top	MINITOP
Code UN	1006
Numéro de FDS	003AL001GIS
Type de FDS	Gaz comprimé
Débit:	4 à 15 L/mn
Volume de gaz:	1 m3
Capacité en eau:	5 Litres
Code recharge:	B01

Les + qui font la différence

Pratique, prêt à l'emploi

Ouverture fermeture facile grâce au Levier ON/OFF. Gaz disponible immédiatement au débit souhaité. La détente intégrée, avec son volant gradué, et sa jauge de niveau facilite et sécurise vos petits travaux de soudage. Connexion rapide sur les tuyaux.

Sécurité et économique

Pas d'accès à la haute pression grâce au détendeur intégré et protégé. Détendeur garanti à vie par Air liquide, pas d'achat, ni de maintenance.

INFO +

Garantie Bouteille Modèle Echange plein contre vide (ES10)



Alerte Sécurité

⚠ Attention ! En cas de transport de bouteille, ventiler obligatoirement le véhicule.



Encombrement

Hauteur (H) : 69 cm
Hauteur (H1) : 53 cm
Ø1 : 14 cm
Poids net : 10 kg



Configuration du modèle

Bouteille de gaz ALBEE WELD AR S05 livrée pleine. Equipée d'un robinet à détente intégrée MINITOP, d'un levier d'ouverture ON/OFF, d'une molette de réglage du débit, d'une jauge de niveau et d'un chapeau de protection avec poignée de transport. Le raccord rapide TOP gaz neutre est nécessaire à l'utilisation.

Produits

Référence	Designation courte
151424	BOUT. ALBEE WELD 5L ARGON

Options

	Référence	Désignation longue
	19207	Détecteur de fuite AEROSOL "1000 BULLES"
	111728	Chariot 1 Bouteille 5L
	183279	Raccord femelle rapide gaz neutre bout EXELTOP ALBEE Sortie olive crantée 6,3 mm
	186736	Débitmètre TIG CONTROLLER EXELTOP Ar/mix 1-15l/min