

# RACCORDS : RACCORDS RAPIDES EXELTOP



- Raccord rapide auto-obturant
- Montage sur bouteille EXELTOP
- Adapté aux gaz de qualité industrielle
- En laiton

Soudage, Coupage, Process industriels

## Domaines d'application

Les raccords rapides TOP O2 et TOPC2H2 font partie du système EXELTOP de connexion/déconnexion rapide de la sortie gaz des bouteilles EXELTOP.

Le système EXELTOP est utilisé pour les applications de soudage/coupage utilisant des chalumeaux oxy-acétylénique.

La durée de d'utilisation des raccords rapides est liée aux cas d'usages. Les raccords étant des pièces d'usure, l'utilisateur doit adapter la fréquence de changement à l'usage.

Mise en oeuvre:

Afin de maintenir l'étanchéité, le système de raccord rapide ne doit pas subir de forces latérales excessives. Lors du transport des bouteilles EXELTOP dans un véhicule, systématiquement déconnecter le raccord.

Eviter les empilements de raccords pour diminuer le risque de fuite.

### Conçu pour la mise en œuvre de :

Acétylène, Oxygène

### Conçu pour :

Gaz de qualité industrielle

### A l'exception de :

Tout autre gaz

## Les + qui font la différence

### Sécurité :

Le système auto-obturant permet une fermeture de la sortie du gaz lors de la déconnexion du raccord.

La facilité de connexion/déconnexion permet une utilisation plus sécurisée des bouteilles, grâce au système auto-obturant qui s'ajoute à la fermeture de la bouteille par le levier on/off

## Produits

Référence	Designation courte	Gaz	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Matière
197563	KIT RACCORD EXELTOP O2 + OC M16X150 RH	O2	Quick connect F	M16x1.5 M	
197564	KIT RACCORD EXELTOP C2H2 + OC M16X150 LH	C2H2	Quick connect F	M16x1.5 LH M	
169944	RACCORD RAPIDE TOP O2 F - M16X1,5 M	O2	Quick connect F	M16x1.5 M	Laiton
169947	RACCORD RAPIDE TOP C2H2 F - M16X1,5 LH M	C2H2	Quick connect F	M16x1.5 LH M	Laiton

## Options

Référence	Désignation longue
20828	Tuyau souple C2H2 10M Ø Int. 6,3mm - 10 Bar pour Chalumeau

Référence	Désignation longue
197534	Collier de serrage diamètre extérieur 13-14MM



## Pièces de rechange

Référence	Ref Pièce détachée	Désignation longue
197563	197533	Olive crantée M16 x 150 LH
	197534	Collier de serrage diamètre extérieur 13-14MM
	197536	Anti-retour Pare-flamme Acétylène M16 x 150 LH F/M
197564	197533	Olive crantée M16 x 150 LH
	197534	Collier de serrage diamètre extérieur 13-14MM
	197536	Anti-retour Pare-flamme Acétylène M16 x 150 LH F/M
169944	197533	Olive crantée M16 x 150 LH
	197534	Collier de serrage diamètre extérieur 13-14MM
	197536	Anti-retour Pare-flamme Acétylène M16 x 150 LH F/M
169947	197533	Olive crantée M16 x 150 LH
	197534	Collier de serrage diamètre extérieur 13-14MM
	197536	Anti-retour Pare-flamme Acétylène M16 x 150 LH F/M