

PETITS EMBALLAGES ARMIX ALBEE MINITOP 5L



- Sans contrat de location
- Soudage MIG/MAG
- Mélange Argon à 8% de CO2
- Bouteille Détente intégrée

Soudage, Process industriels

Domaines d'application

La gamme de bouteilles ALbee Argon Mix est la solution pour le soudage MAG et le MIG pour les travaux en mobilité en toute sécurité. Idéal pour les professionnels de la construction, les mécaniciens, les plombiers, et autres professionnels du soudage à l'arc.

Spécifications

Pression d'utilisation	200 bar
Couleur de l'ogive	vert clair (RAL 6018)
Type du robinet.....	Détente intégrée
Capacité en eau	5 Litres
Top	MINITOP
Code UN.....	1956
Numéro de FDS	30015L02
Débit	4 à 15 L/mn
Code recharge	B03

Les + qui font la différence

Pratique, prêt à l'emploi

Ouverture fermeture facile grâce au Levier ON/OFF. Gaz disponible immédiatement à la pression souhaitée
La détente intégrée, avec son volant gradué, et sa jauge de niveau facilite et sécurise vos petits travaux de soudage. Connexion rapide sur les tuyaux

Sécurité et économique

Plus d'accès à la haute pression grâce au détendeur intégré et protégé.

Détendeur garantie à vie par Air liquide, pas d'achat, ni de maintenance.

INFO +

Garantie Bouteille Modèle Echange ES10

Alerte Sécurité

⚠ Attention ! En cas de transport de bouteille, ventiler obligatoirement le véhicule.



Encombrement

Longueur (L) : 14 cm

Hauteur (H) : 64 mm

Ø1 : 14 mm

Poids net : 11 kg






Configuration du modèle

Bouteille de gaz ALBEE WELD AR-CO2 92/8 S05 livrée pleine. Equipée d'un robinet à détente intégrée MINITOP, d'un levier d'ouverture ON/OFF, d'une molette de réglage du débit, d'une jauge de niveau et d'un chapeau de protection avec poignée de transport. Le raccord rapide TOP gaz neutre est nécessaire à l'utilisation.

Produits

Référence	Designation courte
196403	BT. ALBEE WELD AR-CO2 92/8 S05 PLEIN[EU]

Options

	Référence	Désignation longue
	19207	Détecteur de fuite AEROSOL "1000 BULLES"
	111728	Chariot 1 Bouteille S05
	183279	Raccord femelle rapide gaz neutre bout EXELTOP ALBEE Sortie olive crantée 6,3 mm
	186736	Débimètre TIG CONTROLLER EXELTOP Ar/mix 1-15l/min