

FLEXIBLES : ACÉTYLENE 25 CADRE

Made in France



- Flexible de raccordement
- Montage entre un cadre de bouteilles et une centrale ou un module
- Adapté à l'acétylène
- Conforme à la norme EN ISO 14113

Laboratoires et Analyses, Process industriels

Domaines d'application

Les flexibles assurent en toute sécurité le raccordement des cadres d'acétylène aux équipements de première détente.

Conçu pour la mise en œuvre de :
Acétylène

Conçu pour :
Flexibles cadres

Spécifications

Pression d'utilisation 25 bar
Diamètre nominal 10 mm
Pression minimale d'éclatement 1400 bar
Pression d'épreuve hydraulique 300 bar
Diamètre intérieur 7mm
Pression d'étanchéité à l'air 30 bar

Température de fonctionnement : de -40°C à + 60°C

Matières

Tube EPDM, DN 10 mm
Gaine Extérieure en élastomère micro-perforée
Norme EN ISO 14113, PED 2014/68/UE :
Art 4/3

Les + qui font la différence

Pratique:

Clapet anti-retour intégré.

Pas de câble anti-arrachement nécessaire car P<40 bar

Serrage à la main du raccord HP

INFO +


Serrage à la main du raccord HP

Alerte Sécurité

⚠ Attention ! En cas de mise en œuvre de l'acétylène mettre en sécurité l'installation au moyen de disques de rupture.

Encombrement

Longueur (L) : 2.5 m



Manuel d'emploi

OP 1010

Raccordement

Raccordement d'entrée : Raccord M 33 x 2 SI femelle LH (à gauche)

Raccordement de sortie : 30 x 1,5 femelle

Configuration du modèle

Le kit flexible est composé d'un flexible cadre longueur 2,5 mètres, d'un raccord pour montage en entrée de centrale ou module et d'un câble de mise à la terre avec pince.

Produits

Référence	Désignation courte	Matière
199593	KIT FLEX CAD C2H2 2,5M M33X2 F-M30X1,5 F	EPDM
190018	FLEX CAD C2H2 2,5M M33X2 F - M30X1,5 F	EPDM

Options

	Référence	Désignation longue
	19340	Raccord Diamètre 16X1,336 SI M - 30X1,5 M C2H2

Description du raccordement :

Les flexibles sont équipés de raccords indémontables et livrés avec leurs joints