

# PETITS EMBALLAGES

## ARMIX92/8 ALBEE MINITOP 11L



- Petite Bouteille ALbee Pleine Argon 92% CO2 8%
- Soudage MIG et MAG
- Mélange Argon à 8% de CO2
- Prête à l'emploi

Soudage, Process industriels

### Domaines d'application

La gamme de bouteilles ALbee Argon Mix est la solution pour le soudage MAG et le MIG pour les besoins pour les travaux en mobilité en toute sécurité. Idéal pour les professionnels de la construction, les mécaniciens, les plombiers et autres professionnels du soudage à l'arc.

### Spécifications

Pression d'utilisation .....	200 bar
Couleur de l'ogive .....	vert clair (RAL 6018)
Type du robinet.....	Détente intégrée
Capacité en eau .....	11 Litres
Top .....	MINITOP
Code UN.....	1956
Numéro de FDS .....	30015L02
Débit .....	4 à 15 L/mn
Volume de gaz.....	2.4 m3
Code recharge .....	B04

### Les + qui font la différence

#### Pratique, prêt à l'emploi

Ouverture fermeture facile grâce au Levier ON/OFF. Gaz disponible immédiatement à la pression souhaitée. La détente intégrée, avec son volant gradué, et sa jauge de niveau facilite et sécurise vos petits travaux de soudage. Connexion rapide sur les tuyaux.

#### Sécurité et économique

Plus d'accès à la haute pression grâce au détendeur intégré et protégé. Détendeur garantie à vie par Air liquide, pas d'achat, ni de maintenance.

#### INFO +

Garantie Bouteille Modèle Echange ES10

### Alerte Sécurité

⚠ Attention ! En cas de transport de bouteille, ventiler obligatoirement le véhicule.



# Encombrement

Longueur (L) : 16 cm  
Hauteur (H) : 72.5 cm  
Ø1 : 18 cm  
Poids net : 20 kg



## Configuration du modèle

Bouteille ALBEE WELD 11L AR-CO2 92/8 livrée pleine. Equipée d'un robinet à détente intégrée MINITOP, d'un levier d'ouverture ON/OFF, d'une molette de réglage du débit, d'une jauge de niveau et d'un chapeau de protection avec poignée de transport. Le raccord rapide TOP gaz neutre est nécessaire à l'utilisation.

## Produits

Référence	Désignation courte
196402	BT. ALBEE WELD AR-CO2 92/8 S11 PLEIN[EU]

## Options

	Référence	Désignation longue
	19207	Détecteur de fuite AEROSOL "1000 BULLES"
	120602	Chariot 1 Bouteille S11
	183279	Raccord femelle rapide gaz neutre bout EXELTOP ALBEE Sortie olive crantée 6,3 mm
	186736	Débitmètre TIG CONTROLLER EXELTOP Ar/mix 1-15l/min