

# DÉBITMÈTRES INDICATEUR DE DÉBIT EXELTOP



- Indicateur de débit instantané
- Pour le soudage TIG. Montage exclusivement sur bouteille EXELTOP
- Adapté à l'argon
- En laiton

Soudage, Process industriels

## Domaines d'application

Pour l'ajustement du débit de gaz en sortie de bouteilles EXELTOP

### Conçu pour la mise en œuvre de :

Argon, Gaz neutres de qualité industrielle

## Spécifications

Pression d'entrée max. : ..... 6 bar

Echelle de débit affiché : ..... 1 - 15 l/min \*

Débit maximal de vidange : ..... > 30 l/min

Température de fonctionnement : de -40°C à + 60°C

## Les + qui font la différence

### Précis :

± 10% de la valeur lue ou ± 1 l/min d'argon

### Facile d'utilisation:


Equipé de raccords rapides

### INFO +

Maintenir toujours l'équipement en position verticale ( $\pm 3^\circ$ ), afin d'assurer la précision de lecture.

# Encombrement

Longueur (L) : 50 mm



## Manuel d'emploi

OP1071

## Raccordement

Raccordement d'entrée : Quickmatic

Raccordement de sortie : Quickmatic

## Produits

Référence	Designation courte	Gaz	Débit	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Matière
186736	DEB TIG CONTROLLER EXELTOP AR/MIX 1-15L	Ar, Ar/CO2	1 à 15 l/min	Quick connect F	Quick connect M	Laiton