

DÉBITMÈTRES DYNAVAL 50L/MIN

Made in France



- Débitmètre mécanique - Basse pression
- Montage sur détendeur ou sur canalisation
- Adapté aux gaz de qualité industrielle
- En alliage léger

Process industriels

Domaines d'application

Les fins de ligne **DYNAVAL** sont destinées à toutes les applications pour lesquelles il est nécessaire d'avoir un réglage de débit précis.

Conçu pour la mise en œuvre de :

Gaz de qualité industrielle

Spécifications

Pression maximale d'entrée à 15°C...3.5 bar

Débit réglable jusqu'à.....0 à 50 l/min

Débit maximal50 l/min

Matières

Corps..... Alliage léger

Les + qui font la différence

Robuste :

Débitmètre à palette.

Précis :


Indication du débit à $\pm 10\%$ (pleine échelle).

INFO +

Chaque appareil est étalonné unitairement en fonction du gaz à pression fixe de 3.5 bar.

Encombrement

Longueur (L) : 56 mm
Hauteur (H) : 121 mm
Profondeur (D) : 61 mm
Poids net : 0.4 kg



Manuel d'emploi

OP 440

Raccordement

Raccordement d'entrée : 1 port d'entrée G 3/8 BSPP mâle

Configuration du modèle

Les DYNAVAL sont livrés avec leur raccord de sortie M12x100 Mâle pour l'Argon (Ar) et le Dioxyde de Carbone (CO2) ou M12x125 pour les autres gaz.

Produits

Référence	Designation courte	Gaz	Pression d'entrée	Débit	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Matière
15949	DEB DYNAVAL N2 5-50L/MIN OC 4/6MM	N2	3,5 bar	50 l/min	G 3/8 BSPP M	OC 4/6mm	Alliage léger
15953	DEB DYNAVAL AR 5-50L/MIN OC 4/6MM	Ar	3,5 bar	50 l/min	G 3/8 BSPP M	OC 4/6mm	Alliage léger
15955	DEB DYNAVAL CO2 5-50L/MIN OC 4/6MM	CO2	3,5 bar	50 l/min	G 3/8 BSPP M	OC 4/6mm	Alliage léger
15964	DEB DYNAVAL O2 5-50L/MIN OC 4/6MM	O2	3,5 bar	50 l/min	G 3/8 BSPP M	OC 4/6mm	Alliage léger

Options

Référence	Désignation longue
16514	Raccord M12x1,25 Femelle avec Olive Crantée pour tuyau souple Ø Int. 4 à 6 mm

Description du raccordement :

Ecrou et Olive crantée pour tuyaux souple Ø int 6 mm.