


# RACCORDS :

## RACCORD G3/8 BSPP MÂLE - DB

### INOX



- Raccord à compression double bague GYROLOK®
- Port de sortie pour équipements AL
- Adapté aux gaz purs et mélanges, légèrement corrosifs
- En acier inoxydable

Laboratoires et Analyses

## Domaines d'application

Ce raccord est utilisé sur les ports de sortie G3/8 femelle des équipements AL, pour permettre le raccordement à la canalisation en double bague.

### Conçu pour la mise en œuvre de :

Gaz purs non corrosifs jusqu'à N60 dont ALPHAGAZ™ 1 & 2,  
Mélanges non corrosifs de concentration supérieure à 1 ppm

## Spécifications

Pression d'utilisation ..... 300 bar

### INFO +

Les kits de rechange écrou + ferules permettent une réutilisation facile, correcte et sûre de vannes ou de connexions existantes avec de nouveaux composants GYROLOK®.

# Raccordement

Raccordement de sortie : Double bague

Raccordement d'entrée : Entrée : G 3/8 BSPP mâle

## Produits

Référence	Designation courte	Gaz	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Matière
16558	RACCORD INOX G3/8 BSPP M - DB 6MM INOX	Melanges	G 3/8 BSPP M	DB 6mm	Acier inoxydable
16562	RACCORD INOX G3/8 BSPP M - DB 8MM INOX	Melanges	G 3/8 BSPP M	DB 8mm	Acier inoxydable
16567	RACCORD INOX G3/8 BSPP M - DB 10MM INOX	Melanges	G 3/8 BSPP M	DB 10mm	Acier inoxydable
16569	RACCORD INOX G3/8 BSPP M - DB 12MM INOX	Melanges	G 3/8 BSPP M	DB 12mm	Acier inoxydable
16566	RACCORD INOX G3/8 BSPP M - DB 1/8" INOX	Melanges	G 3/8 BSPP M	DB 1/8"	Acier inoxydable
16565	RACCORD INOX G3/8 BSPP M - DB 1/4" INOX	Melanges	G 3/8 BSPP M	DB 1/4"	Acier inoxydable
16564	RACCORD INOX G3/8 BSPP M - DB 3/8" INOX	Melanges	G 3/8 BSPP M	DB 3/8"	Acier inoxydable