

PETITS EMBALLAGES ALBEE WELD AR 5L



- Sans contrat de location
- Soudage TIG et MIG Alu
- Argon 99.9%
- Bouteille Détente intégrée

Soudage, Process industriels

Domaines d'application

La gamme de bouteilles ALbee Argon est la solution pour le soudage TIG et le MIG aluminium pour les travaux en mobilité en toute sécurité. Idéal pour les professionnels de la construction, les mécaniciens, les plombiers et autres professionnels du soudage à l'arc.

Conçu pour la mise en œuvre de :
Argon

Spécifications

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Pression d'utilisation | 200 bar |
| Couleur de l'ogive | vert foncé (RAL 6001) |
| Type du robinet | Détente intégrée |
| Top | MINITOP |
| Code UN | 1006 |
| Numéro de FDS | 003AL001GIS |
| Type de FDS | Gaz comprimé |
| Débit: | 4 à 15 L/mn |
| Volume de gaz: | 1 m3 |
| Capacité en eau: | 5 Litres |
| Code recharge: | B01 |

Les + qui font la différence

Pratique, prêt à l'emploi

Ouverture fermeture facile grâce au Levier ON/OFF. Gaz disponible immédiatement au débit souhaité. La détente intégrée, avec son volant gradué, et sa jauge de niveau facilite et sécurise vos petits travaux de soudage. Connexion rapide sur les tuyaux.

Sécurité et économique

Pas d'accès à la haute pression grâce au détendeur intégré et protégé. Détendeur garanti à vie par Air liquide, pas d'achat, ni de maintenance.

INFO +

Garantie Bouteille Modèle Echange plein contre vide (ES10)


Alerte Sécurité

⚠ Attention ! En cas de transport de bouteille, ventiler obligatoirement le véhicule.



Encombrement

Hauteur (H) : 69 cm
 Hauteur (H1) : 53 cm
 Ø1 : 14 cm
 Poids net : 10 kg






Configuration du modèle

Bouteille de gaz ALBEE WELD AR S05 livrée pleine. Equipée d'un robinet à détente intégrée MINITOP, d'un levier d'ouverture ON/OFF, d'une molette de réglage du débit, d'une jauge de niveau et d'un chapeau de protection avec poignée de transport. Le raccord rapide TOP gaz neutre est nécessaire à l'utilisation.

Produits

| Référence | Désignation courte |
|-----------|---------------------------|
| 151424 | BOUT. ALBEE WELD 5L ARGON |

Options

| | Référence | Désignation longue |
|---|-----------|---|
|  | 19207 | Détecteur de fuite AEROSOL "1000 BULLES" |
| | 111728 | Chariot 1 Bouteille 5L |
|  | 183279 | Raccord femelle rapide gaz neutre bout EXELTOP ALBEE Sortie olive crantée 6,3 mm |
|  | 186736 | Débitmètre TIG CONTROLLER EXELTOP Ar/mix 1-15l/min |