


RACCORDS :

RACCORD G3/8 BSPP MÂLE - DB LT-CR



- Raccord à compression double bague GYROLOK®
- Raccordement des équipements AL
- Adapté aux gaz purs et de qualité industrielle
- En laiton chromé

Laboratoires et Analyses, Process industriels

Domaines d'application

Ce raccord est utilisé sur les ports de sortie G3/8 femelle des équipements AL, pour permettre le raccordement à la canalisation en double bague.

Conçu pour la mise en œuvre de :

Gaz de qualité industrielle, Gaz purs non corrosifs jusqu'à N60 dont ALPHAGAZ™ 1 & 2, Mélanges non corrosifs de concentration supérieure à 1 ppm

Spécifications

Pression d'utilisation200 bar

INFO +

Les kits de rechange Ecrou + ferules permettent une réutilisation facile, correcte et sûre de vannes ou de connexions existantes avec de nouveaux composants GYROLOK®.

Produits

Référence	Designation courte	Gaz	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Matière
16522	RACCORD LT-Cr G3/8 BSPP M - DB 6MM LT	Melanges	G 3/8 BSPP M	DB 6mm	Laiton
16524	RACCORD LT-Cr G3/8 BSPP M - DB 10MM LT	Melanges	G 3/8 BSPP M	DB 10mm	Laiton
16521	RACCORD LT-Cr G3/8 BSPP M - DB 1/8" LT	Melanges	G 3/8 BSPP M	DB 1/8"	Laiton
16523	RACCORD LT-Cr G3/8 BSPP M - DB 1/4" LT	Melanges	G 3/8 BSPP M	DB 1/4"	Laiton