

# Du nouveau dans la gamme ARCAL™ !

---



**ARCAL™ MAG**  
est remplacé par

**ARCAL™ Speed**  
Le «plus» productivité

**Poste semi-auto**  
MAG acier carbone



**ARCAL™ TIG/MIG**  
est remplacé par

**ARCAL™ Prime**  
La pureté optimale

**Poste TIG** tous métaux

**Poste semi-auto**  
MIG - aluminium, cuivre et alliages légers

# Place à la nouvelle génération !



## ARCAL™ Speed

ISO 14175-M20-ArC-8

- Soudage haute productivité
- Réduction\* des projections et des fumées

Taille	NOUVELLE RÉFÉRENCE <b>ARCAL™ Speed</b>	ANCIENNE RÉFÉRENCE <b>ARCAL™ MAG</b>
L50	<b>I2561L50S2A001</b>	I2670L50S2A001
M20	<b>I2561M20S2A001</b>	I2670M20S2A001

\* sous réserve d'un réglage adapté à la teneur de 8% en CO<sub>2</sub> (selon le transfert d'arc).

Pour les épaisseurs supérieures à 8-10 mm, vous pouvez contacter la ligne Conseil soudage au **0 892 705 702** Service 0,337 € / min + prix appel



## ARCAL™ Prime

ISO 14175-I1-Ar

- Très faible niveau d'impuretés H<sub>2</sub>O, O<sub>2</sub> et N<sub>2</sub>

Taille	NOUVELLE RÉFÉRENCE <b>ARCAL™ Prime</b>	ANCIENNE RÉFÉRENCE <b>ARCAL™ TIG/MIG</b>
L50	<b>I2013L50S2A001</b>	I2009L50S2A001
M20	<b>I2013M20S2A001</b>	I2009M20S2A001

Les fiches de données sécurité sont disponibles sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

Retrouvez plus d'infos sur [www.airliquide.fr](http://www.airliquide.fr)

**Besoin d'aide ?**

**04 81 68 00 68**

Service gratuit  
+ prix appel

Têtes  
**SMARTOP™**  
(de série)  
ou **ALTOP™**  
(sur demande)