

## Bouteilles\*

Réf.	Désignation	Prix vente € HT
<b>Taille S02</b>		
17 256	Bouteille S02 Oxygène OXYFLAM 500	192,00
17 304	Bouteille S02 Acétylène OXYFLAM 500	265,00
<b>Taille S05</b>		
17 257	Bouteille S05 Oxygène OXYFLAM 1000	265,00
17 293	Bouteille S05 Acétylène OXYFLAM 1000	369,00
29 193	Bouteille S05 Oxygène MINITOP	350,00
29 194	Bouteille S05 Acétylène MINITOP	450,00
17 239	Bouteille S05 Azote	265,00
108 952	Bouteille S05 ARCAL 1	265,00
17 240	Bouteille S05 ATAL 5	265,00
17 248	Bouteille S05 Hélium	265,00
17 250	Bouteille S05 CO <sub>2</sub>	265,00
108 632	Bouteille S05 ALIGAL 1	265,00
29 642	Bouteille S05 ALIGAL 3	265,00
<b>Taille S11</b>		
17 269	Bouteille S11 Oxygène ROLLERFLAM	395,00
17 227	Bouteille S11 Acétylène ROLLERFLAM	435,00
148 992	Bouteille S11 Azote U SMARTOP	435,00
157 182	Bouteille S11 Azote/Hydrogène 95/5 SMARTOP	435,00
17 275	Bouteille S11 ARCAL 1	395,00
17 290	Bouteille S11 ATAL 5A	395,00

## Option revamping MINITOP

Réf.	Désignation	Prix vente € HT
43 492	Revamping S05 Oxygène MINITOP	99,00
43 493	Revamping S05 Acétylène MINITOP	99,00

## Postes oxy-acétyléniques\*

Réf.	Désignation	Prix vente € HT
17 314	Poste OXYFLAM 500 nu	475,00
17 316	Poste OXYFLAM 500 équipé soudage	759,00
17 305	Poste OXYFLAM 1000 nu	710,00
17 312	Poste OXYFLAM 1000 équipé soudage	999,00
29 112	Poste MINITOP nu	820,00
43 072	Poste MINITOP équipé soudage	980,00
17 323	Poste ROLLERFLAM nu	920,00
17 325	Poste ROLLERFLAM équipé soudage	1 199,00

## Packs azote froid &amp; climatisation\*

Réf.	Désignation	Prix vente € HT
120 605	Pack CLIM (avec S05 Azote)	595,00
17 318	Maxi Pack CLIM (avec S11 SMARTOP Azote U)	759,00
163 555	Pack DETECTION (avec S11 SMARTOP N <sub>2</sub> /H <sub>2</sub> 95/5)	720,00

\* Toutes les bouteilles seules, en pack ou poste sont vendues pleines sauf les Options MINITOP (réf.: 43 492 et 43 493) pour lesquelles le prix de la charge est en plus.

\*\* Extrait du Tarif Matériel 2017, sous réserve de modifications ou de rectifications

## Equipements pour postes oxy-acétyléniques

Réf.	Désignation	Prix vente € HT
19 151	Kit équipements soudage	334,00
19 153	Kit équipements soudage MINITOP	208,00
163 063	Option coupage MINITOP KIT COUPAGE COPEL 0 QUICKMATIC	343,00

## Equipements pour bouteilles TOP

Réf.	Désignation	Prix vente € HT
19 156	Kit équipements coupage ALTOP	392,00
19 157	Kit équipements soudage ALTOP	297,00
19 158	Kit équipements soudage/coupage ALTOP	719,00
22 686	Raccord rapide Femelle Argon et mélanges ALTOP	23,00
19 163	Raccord Mâle ALTOP ARGON 1/4"	12,00
19 164	Raccord Mâle ALTOP AR 12 X 100	12,00
97 275	Raccord EASY TOP FT M16X1,5 RH 10 mm - Oxygène ALTOP	18,00
97 276	Raccord EASY TOP FT M16X1,5 LH 10 mm - Acétylène ALTOP	18,00
147 776	Raccord EASY TOP FT M16X1,5 RH 6,3 mm - Oxygène ALTOP & MINITOP	18,00
147 777	Raccord EASY TOP FT M16X1,5 RH 6,3 mm - Acétylène ALTOP & MINITOP	18,00

## Détendeurs industriels

Réf.	Désignation	Prix vente € HT
162 203	Détendeur MINIJET O <sub>2</sub> 200-10-30 Type F (NF) - Oxygène	98,00
162 202	Détendeur MINIJET C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> 25-1,5-5 Type H (NF) - Acétylène	98,00
162 672	Détendeur MINIJET NG 200-10-15 Type C/B4 - Gaz Neutres	109,00
162 102	Détendeur EUROJET O <sub>2</sub> 200-10-30 Type F (NF) - Oxygène	102,00
94 738	Détendeur EUROJET C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> 25-1,5-5 Type H (NF) - Acétylène	102,00
94 669	Détendeur EUROJET NG 200-4-5 Type C/B4 - Gaz Neutres	102,00
94 670	Détendeur EUROJET NG 200-10-30 Type C/B4 - Gaz Neutres	102,00
109 737	Détendeur EUROJET NG 200-50-120 Type C/B4 - Gaz Neutres	144,00
94 732	Détendeur EUROJET H <sub>2</sub> 200-10-30 Type E (NF) - Hydrogène	102,00
153 608	Détendeur HEPAL 12 NG 200-16-25 Type C/B4 - Gaz neutres	308,00
17 822	Détendeur HEPAL 15 NG 200-10-15 Type C/B4 - Gaz Neutres	335,00
17 824	Détendeur HEPAL 15 O <sub>2</sub> 200-10-15 Type F (NF) - Oxygène	335,00
43 205	Détendeur débitlitre à cadran - EUROJET 30 Ar/CO <sub>2</sub> Type C/B4	102,00
43 203	Détendeur débitlitre à flotteur - EUROFLO 30 Ar/CO <sub>2</sub> Type C/B4	140,00
43 204	Détendeur débitlitre à barillet - BARIFLO 30 Ar/CO <sub>2</sub> Type C/B4	168,00
18 390	Détendeur débitlitre à cadran - DYNAREG Ar 15 l/min Type C/B4	398,00
18 394	Détendeur débitlitre à cadran - DYNAREG Ar 50 l/min Type C/B4	398,00

## Sécurité

Réf.	Désignation	Prix vente € HT
19 207	Détecteur de fuites 1000 bulles (par 6)	48,00
113 191	Kit cryogénie (Gants + Lunettes + Visière)	119,00
154 173	ARPF 665 FF FG pour montage en sortie de détendeur M16X1,5 Gauche - Gaz combustible	38,00
154 174	ARPF 665 FF O <sub>2</sub> pour montage en sortie de détendeur M16X1,5 - Oxygène	38,00
154 175	ARPF 665 FF FG pour montage en sortie de détendeur G3/8 Gauche - Gaz combustible	38,00
154 176	ARPF 665 FF O <sub>2</sub> pour montage en sortie de détendeur G3/8 - Oxygène	38,00
154 177	ARPF 662 TT O <sub>2</sub> pour montage entre tuyau souple diamètre intérieur 6 à 10 mm - Oxygène	31,00
154 178	ARPF 662 TT FG pour montage entre tuyau souple diamètre intérieur 6 à 10 mm - Gaz combustible	31,00
154 179	ARPF 662 TF O <sub>2</sub> pour montage sur tuyau souple diamètre intérieur 6 à 10 mm et raccordement sur chalumeau M16X1,5 - Oxygène	31,00
154 180	ARPF 662 TF FG pour montage sur tuyau souple diamètre intérieur 6 à 10 mm et raccordement sur chalumeau M16X1,5 Gauche - Gaz combustible	31,00
19 181	Allume-gaz coupelle	12,00

ARPF = Anti-retour pare-flamme

## Raccords

Réf.	Désignation	Prix vente € HT
154 852	Raccord femelle QUICKMATIC FG pour montage en sortie détendeur M16X1,5 Gauche - Gaz combustible	28,00
154 853	Raccord femelle QUICKMATIC FG pour montage en sortie détendeur G 3/8" Gauche - Gaz combustible	28,00
154 854	Raccord mâle QUICKMATIC FG pour montage sur tuyau souple diamètre intérieur 6 à 10 mm - Gaz combustible	9,00
154 855	Raccord femelle QUICKMATIC O <sub>2</sub> pour montage en sortie détendeur M16X1,5 - Oxygène	28,00
154 856	Raccord femelle QUICKMATIC O <sub>2</sub> pour montage en sortie détendeur G3/8" - Oxygène	28,00
154 857	Raccord femelle QUICKMATIC O <sub>2</sub> pour montage en sortie détendeur G1/4" - Oxygène	28,00
154 858	Raccord mâle QUICKMATIC O <sub>2</sub> pour montage sur tuyau souple diamètre intérieur 6 à 10 mm - Oxygène	9,00
154 859	Raccord femelle QUICKMATIC NG pour montage en sortie de détendeur débitlitre M12X1 - Gaz neutres	28,00
154 860	Raccord mâle QUICKMATIC NG pour montage sur tuyau souple diamètre intérieur 4 à 6 mm - Gaz neutres	9,00

QUICKMATIC = raccord rapide

## Chariots - Petites bouteilles (S)

Réf.	Désignation	Prix vente € HT
19 148	Chariot poste OXYFLAM 500	56,00
19 139	Chariot poste OXYFLAM 1000	122,00
7 569	Chariot poste ROLLERFLAM	133,00
17 311	Roues chariot OXYFLAM	16,00
29 116	Roues chariot ROLLERFLAM	28,00
111 728	Chariot 1 bouteille S05	66,00
120 602	Chariot 1 bouteille S11	83,00
22 499	Panier Petits Emballages	257,00

## Chariots - Grandes bouteilles (M et L)

Réf.	Désignation	Prix vente € HT
162 192	Râtelier universel 1 bouteille	47,00
19 176	Sabot fixe-bouteille toute taille	39,00
19 179	Sangle pour sabot fixe bouteille	11,00

## Accessoires


Réf.	Désignation	Prix vente € HT
20 829	Tuyau souple Oxygène pour chalumeau - Diamètre intérieur 6,3 mm - Pression maxi 10 bar - Longueur 10 m	29,00
20 833	Tuyau souple Oxygène pour chalumeau - Diamètre intérieur 10 mm - Pression maxi 20 bar - Longueur 10 m	33,00
20 828	Tuyau souple Acétylène pour chalumeau - Diamètre intérieur 6,3 mm - Pression maxi 10 bar - Longueur 10 m	29,00
20 832	Tuyau souple Acétylène pour chalumeau - Diamètre intérieur 10 mm - Pression maxi 20 bar - Longueur 10 m	33,00
19 194	2 Manchettes souples Oxygène Acétylène pour chalumeau - Diamètre intérieur 6,3 mm + Raccord QUICKMATIC	36,00
20 725	Clé porte-buses avec 6 buses	17,00
120 612	Flexible Azote 60 bar	129,00
163 219	Flexible détection N <sub>2</sub> /H <sub>2</sub> L 2M 20 BAR	114,00
120 603	Jeu de raccords 1/4 SAE et 5/16 SAE	47,00
19 213	Colliers à 1 oreille pour tuyau souple diamètre intérieur 6,3 mm (sachet de 10)	13,00
19 214	Colliers à 1 oreille pour tuyau souple diamètre intérieur 10 mm (sachet de 10)	13,00
19 279	Raccord d'entrée olive crantée pour tuyau souple diamètre intérieur 6 mm sortie 16 pas 1,5 à droite	15,00

## Cœnologie

Réf.	Désignation	Prix vente € HT
160 982	CARBOFLASH L= 5 M type C/B4	417,00
19 100	Diffuseur GALAXY 100	88,00
19 082	Canne MISTRAL D40 centrée embout DELRIN	760,00
19 083	Canne MISTRAL D50 décentrée embout DELRIN	772,00
19 086	Canne SIROCCO embout DELRIN et rallonge	491,00
8 022	VINIKIT 1	873,00
8 023	VINIKIT 2	975,00
19 090	Dispositif PURGAL P/CUVE VIN	212,00
18 856	Soupape SD 45-5	194,00
168 022	Injecteur V40 inox M/F MÂCON	194,00
168 023	Injecteur V40 avec mireur inox M/F MÂCON	386,00
168 024	Injecteur V50 inox M/F MÂCON	221,00
168 025	Injecteur V50 avec mireur inox M/F MÂCON	431,00

Frais de port en sus : 27,5 € H.T. / commande

Annuaire distributeurs : [distributeurs.airliquide.fr](http://distributeurs.airliquide.fr)  
La boutique matériels : [matériels.airliquide.com](http://matériels.airliquide.com)

Nos Equipes sont à votre écoute  0,06 € TTC/MIN

**NOUVEAU**

**Appli DISTRIBUTOR LOCATOR**

Trouvez en quelques secondes  
> votre distributeur le plus proche  
> vos gaz spécifiques  
> nos PROMOS du moment

