

À propos d'ALbee™ Cool Plus N₂

Emballage	S13 - 12,5L
Quantité de gaz	~3,3m ³
Pression	300 bar
Pression de sortie	0-50 bar
Poids plein	~18 kg
Gaz	Azote U (N ₂ 99,995%)
Tête de la bouteille	MINITOP™ : Détendeur intégré
Achat de la première bouteille	Réf : 216268
Recharge Gaz	Réf : I4051S13M3E001



Vous serez peut-être aussi intéressé par :

Azote U : climatisation, réfrigération

- Bouteille Petite 11L - 2,1m³
- Bouteille Moyenne 20L - 3,7 m³
- Bouteille Grande 50L - 9,4 m³
- Egalement disponible en cadres de 9 bouteilles ou de 18 bouteilles.

Azote-Hydrogène : détection de fuite

Oxygène/Acétylène : soudage, brasage, coupage

ARCAL™ ou ALbee™ Weld : soudage à l'arc

CO₂ R744 : fluide frigorigène naturel



Facile à acheter et à échanger

- Sans contrat de location
- Une fois la bouteille vide, échangez-la et payez uniquement la recharge de gaz.
- Maintenance réalisée par Air Liquide à chaque remplissage.

Toujours un distributeur à proximité Air Liquide partout en France



Contactez votre distributeur
Air Liquide pour connaître la
disponibilité* en magasin.

(* Ces nouvelles bouteilles sont déployées progressivement en France à partir de 2024.

AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE

Service client : 09 70 25 00 00
contact.alfi@airliquide.com
fr.airliquide.com



Société Anonyme au capital de 72.453.120 euros - Siège Social: 6 rue Cognacq Jay, 75007 PARIS RCS PARIS 314 119 504 - Air Liquide est un leader mondial des gaz, des technologies et des services pour l'industrie et la santé. Avec quelque 67 800 employés dans 72 pays, Air Liquide sert plus de 4 millions de clients et de patients.



ALbee™ Cool Plus N₂

La bouteille légère au
volume de gaz optimal




Production d'Air Liquide - Credits photo: Air Liquide, The Noum Project - ALbee™ is an Air Liquide trademark - Avril 2024





La bouteille idéale pour les installations et la maintenance des systèmes de réfrigération et de climatisation (mise en pression des réseaux...).



**Légère
~18kg**

**Capacité
~3,3 m³**

**Sans
contrat de
location**

Adaptée à vos travaux sur les chantiers, en hauteur, ou en conditions difficiles d'accès.



**Légère :
~18 kg pleine**

- 2 fois plus légère qu'une bouteille de 20 litres 200 bar (~40kg)
- Pour un volume de gaz équivalent grâce à la technologie 300 bar

**Qualité Azote U
= Azote sec**

- Pureté : N₂ 99,995%
- Cette qualité assure une mise au vide plus rapide des installations/ réseaux et évite les risques de corrosion.



Facile à utiliser

Prête à l'emploi avec son détendeur intégré MINITOP™

Sécurité maximale:
aucun contact avec la haute pression et entretien réalisé par Air Liquide.

Levier marche-arrêt
permettant une ouverture et une coupure rapide de l'arrivée du gaz.

Visualisation immédiate du contenu.



Poignée ergonomique
pour un transport facile en toute sécurité - Protection contre les chocs.

Raccord rapide de type SAE 1/4 - Raccordez le flexible en toute simplicité et commencez à travailler !



Régulateur de débit
pour régler facilement la pression d'utilisation - La pression de sortie est réglable de 0 à 50 bar.

Ergonomique, facilement portable et transportable dans votre camionnette.