

Paramètres importants pour un détendeur

Nom sur étiquette gaz	Type de gaz	<input type="checkbox"/> Neutre	<input type="checkbox"/> Combustible	<input type="checkbox"/> Comburant	<input type="checkbox"/> Corrosif	<input type="checkbox"/> Toxique
<input type="text"/>						
Pureté du gaz		<input type="checkbox"/> Industriel	<input type="checkbox"/> Pur	<input type="checkbox"/> FOOD	<input type="checkbox"/> PHARMA	
Pression entrée	<input type="text"/> bar	<input type="checkbox"/> Basse pression < 15 bar	<input type="checkbox"/> Haute pression			
Pression de sortie	<input type="text"/> bar	P sortie mini	<input type="text"/> bar	P sortie maxi	<input type="text"/> bar	
Débit d'utilisation	<input type="text"/> m3/h	Débit mini	<input type="text"/> m3/h	Débit maxi	<input type="text"/> m3/h	
à la pression d'utilisation condition : $P_{entrée} = 2x P_{sortie} + 1$						
Type de régulation selon stabilité souhaitée		<input type="checkbox"/> Simple détente	<input type="checkbox"/> Double détente			
Matière du corps		<input type="checkbox"/> Laiton	<input type="checkbox"/> Laiton chromé	<input type="checkbox"/> Inox		
Montage sur bouteille Type de raccord bouteille lié au gaz		<input type="checkbox"/> Gaz neutre NF C	<input type="checkbox"/> Oxygène NF F	<input type="checkbox"/> Comburant NF G		
		<input type="checkbox"/> Combustible NF E	<input type="checkbox"/> Acétyène NF H	<input type="checkbox"/> Autre lequel	<input type="text"/>	
Purge nécessaire		<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non			
Montage sur cadre		<input type="checkbox"/> Gaz neutre	<input type="checkbox"/> Oxygène	<input type="checkbox"/> Comburant		
		<input type="checkbox"/> Combustible	<input type="checkbox"/> Acétylène	<input type="checkbox"/> Autre lequel	<input type="text"/>	
Raccord de sortie	Accès Raccords G3/8					
Raccord double bague à sertir		<input type="checkbox"/> diam 1/8'	<input type="checkbox"/> diam 6 mm	<input type="checkbox"/> diam 10mm	<input type="checkbox"/> autre diam	<input type="text"/>
Raccord olive pour pression inf à 10 bar		<input type="checkbox"/> Olive 4/6 mm	<input type="checkbox"/> Olive 8/10 mm			
Cas détendeur canalisation						
Raccord double bague à sertir		<input type="checkbox"/> diam 1/8'	<input type="checkbox"/> diam 6 mm	<input type="checkbox"/> diam 10 mm	<input type="checkbox"/> autre diam	<input type="text"/>